



Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock, SK 40 b. krótki, Ø mocowania D1: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302303 6
GTIN	4034221164551
Klasa artykułu	34I

Opis

Wykonanie:

Oprawki termokurczliwe dla najwyższej wydajności w przypadku wysokowydajnej obróbki skrawaniem (HPC). Zoptymalizowana konstrukcja łączy wysoką sztywność i amortyzację drgań. Takie rozwiązanie chroni maszynę, wrzeciono i narzędzie.

- **Blokada wysuwu narzędzia Safe-Lock zapobiega niechcianemu wypadnięciu narzędzia.**
- **Lepsza wydajność skrawania dzięki wyższym prędkościom obrotowym, większym posuwom i większej głębokości skrawania.**
- **Skrócenie czasu obróbki.**
- **Spokojniejsza praca poprawia jakość powierzchni i chroni narzędzie, wrzeciono i maszynę.**
- **Z otworami gwintowanymi do wyważania za pomocą śrub.**
- **Z zamykanymi otworami Cool Jet.**
- **Ze śrubą do regulacji długości (zakres regulacji 10 mm).**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6 z **zaszlifowaniem Safe-Lock**. Do wszystkich przyrządów termoskurczowych, np. indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Frezy z zaszlifowaniem Safe-Lock patrz frezy z VHM.

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz mocujący AB nr 308820 – 308835. Przyrządy termokurczliwe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 wielk. 180.

wskazówka:

Dalsze oprawki termokurczliwe z **Safe-Lock** na zamówienie.

Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
 Ø mocowania D_1 : 6 mm
 wymiar A długości wysięgu: 65 mm
 Ø zewn. D: 29,5 mm
 Ø D_2 : 22 mm
 maksymalna głębokość mocowania L_E : 36 mm

Opis techniczny

Ø D_2	22 mm
Ø mocowania D_1	6 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
wymiar A długości wysięgu	65 mm
Ø zewn. D	29,5 mm
maksymalna głębokość mocowania L_E	36 mm
adapter	SK 40 b. krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem	h6safelock
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe