



Oczyszczacz powietrza PURIFIAIR, Typ: 620



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981081 620
GTIN	4250101189500
Klasa artykułu	90N

Opis

Wykonanie:

Oczyszczacz powietrza PURIFIAIR zmniejszający zawartość wirusów i substancji szkodliwych w pomieszczeniach wyposażony w filtry wielokomponentowe z wbudowanymi filtrami EPA/HEPA oraz filtrami z węglem aktywnym.

Oczyszczacz powietrza usuwa zarodniki pleśni, pyłki i alergeny, zmniejsza ilość zarazków i bakterii i unieszkodliwia je. Usuwa nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy z powietrza w otoczeniu oraz ciągle filtruje drobny pył.

Każdy oczyszczacz powietrza zapewnia przepływ objętościowy na poziomie od 160 do 620 m³/h (5 stopni pracy) i nadaje się do pomieszczeń o objętości ok. 100 m³ (co odpowiada powierzchni 40 m² przy wysokości pomieszczenia wynoszącej 2,5 m). W przypadku większych pomieszczeń należy zastosować większą liczbę urządzeń. Nasz zespół sprzedażowy z chęcią udzieli Państwu pomocy przy określaniu optymalnej liczby oczyszczaczy.

Technika filtracji:

Oczyszczacz powietrza z zasysaniem obustronnym wyposażony w filtr wielokomponentowy, składający się z:

- **Filtra wstępnego ze zmywalną tkaniną metalową do oddzielania dużych cząstek pyłu w celu ułatwienia kolejnych etapów filtracji.**

- Filtra wstępnego G4 do oddzielania dużych zanieczyszczeń, który wydłuża żywotność filtra (wielkość cząstek > 0,3 µm, m.in. pyłków, zarodników, kłaczków, włosów, owadów itd.) oraz zabezpiecza kolejne stopnie filtracji.
- Filtra EPA klasy E12 do oddzielania średnich cząstek (wielkość cząstek > 0,3 µm, m.in. bakterie, zarazki itd.).
- Filtra HEPA klasy H14 wg EN 1822 do oddzielania cząstek małej wielkości i nanocząstek z wydajnością rzędu 99,995% (MPPS, m.in. wirusy i zarazki).
- Filtra z węglem aktywnym, który pochłania nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje w formie gazowej.

Wskaźnik elektroniczny informuje o konieczności wymiany filtra.

w dostawie::

Oczyszczacz powietrza wraz z pilotem zdalnego sterowania i pierwszym filtrem wielokomponentowym.

wskazówka:

Odpowiednie efekty pracy oczyszczacza można osiągnąć na dłuższą metę tylko przy regularnej wymianie stosowanych filtrów. Zalecenie: 2 – 3 wymiany filtra rocznie (zależnie od zakresu i częstotliwości stosowania oraz stopnia zanieczyszczenia powietrza).

wysokość: 669 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 400 mm

napiecie znamionowe: 220 - 240 V

Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz

Moc znamionowa w trybie snu: 5,5 W

Opis techniczny

Moc znamionowa w trybie turbo	40 W
głębokość	400 mm
Moc znamionowa w trybie snu	5,5 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	31 - 49 dB
masa	14 kg
wysokość	669 mm
napiecie znamionowe	220 - 240 V
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
szerokość	400 mm
Ilość powietrza oczyszczonego z cząstek	620 m ³ /h
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Seria	PURIFIAIR

Rodzaj produktu

Oczyszczacz powietrza