

Garant GRIDLINE

**Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 942703 900    |
| GTIN             | 4062406595814 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 30×28G. Pasujące szuflady: 26×24G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

**Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 745 mm

## Opis techniczny

|  |  |
|--|--|
| wysokość   | 900 mm   |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia | tak  |
| szerokość  | 750 mm   |
| Fronty szafek  | z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi                         |
| Typ szafy  | szafki podstawowe  |
| szerokość w G  | 30   |
| wysokość użytkowa  | 745 mm   |
| głębokość w G  | 28   |
| Uchwyt do pozycjonowania                                   | wewnętrzny   |
| głębokość  | 700 mm   |
| ComfortClose   | nie  |
| Grubość materiału  | 0,9 mm   |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy                          | 1600   |
| Kąt rozwarcia drzwi  | 250 stopni   |
| Regulacja wysokości co                                     | 25   |
| Zamek patentowy  | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu  | Szafki o dużej pojemności, puste                               |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|--|-------------|