

Pojemniki do transportu i układania w stosy z klapą, głębokość użytkowa × szerokość użytkowa: 1000X800mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 963561 1000X800 |
| GTIN | 4251572701659 |
| Klasa artykułu | 96l |

Opis

Wykonanie:

Mocne pojemniki do transportu i układania w stosy z blachy stalowej w wersji ze słupkami W i wspornikiem kołnierzowym. Mocna, wykończona elementem rurowym krawędź ścianki w części górnej pojemnika, stabilne okrągłe przetłoczenia w ściankach i dnie oraz pokryte wypustkami pole na samoprzylepne etykiety transportowe (chropowata powierzchnia umożliwia ich łatwe usuwanie). Z płozami wzdłużnymi, spawane olejo- i wodoszczelnie. Wytrzymałe narożniki do układania w stosy i z uszami do podnoszenia suwnicą. Duże pojemniki można przenosić przy użyciu trawersy dźwigowej na pionowych łańcuchach z hakami. Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.

z klapą.

Powłoka lakiernicza:

Szary mysi RAL 7005.

wskazówka:

Dostępny również w kolorze czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011 oraz niebieski Chagall RAL 5010. Proszę zasięgnąć informacji u nas.

wysokość: 670 mm

szerokość: 860 mm

głębokość: 1060 mm

wysokość napełnienia: 500 mm

maksymalna wysokość stosu: 600 mm

szerokość potrzebna do wjazdu: 660 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---|
| maksymalna wysokość stosu | 600 mm |
| masa | 42 kg |
| wysokość | 670 mm |
| możliwe jest układanie w stosy pojemników o różnej wielkości | nie |
| narożniki do układania w stosy z uchami do podnoszenia suwnicą | tak |
| głębokość | 1060 mm |
| wysokość napełnienia | 500 mm |
| wykonanie ściany | z klapą. |
| nośność | 1000 kg |
| materiał | z blachy stalowej |
| do układania w stosy | tak |
| przystosowane do podnoszenia suwnicą | tak |
| z 3 stron krawędź do układania w stos | nie |
| kolor | szary mysi RAL 7005 |
| maks. obciążenie przez pojemniki ułożone w stos | 5000 kg |
| szerokość potrzebna do wjazdu | 660 mm |
| szerokość | 860 mm |
| głębokość potrzebna do wjazdu | 860 mm |
| wysokość przestrzeni na widły wózka | 100 mm |
| z kieszeniami na widły | nie |
| szerokość użytkowa | 800 mm |
| głębokość użytkowa | 1000 mm |
| Rodzaj produktu | Pojemniki do transportu i układania w stosy |