



Ogrodniczki ochronne dla spawacza Splash, ciemny antracyt / szary, rozmiar odzieżowy DE: 64



Dane zamówienia

Numer katalogowy

091507 64

GTIN

Klasa artykułu

09S

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ochrona dla spawacza, w nowoczesnym, dwukolorowym wykonaniu. Stała i optymalna ochrona przed płomieniami przy pracach spawalniczych. Komfort noszenia przy jednoczesnym wysokim stopniu ochrony. Dobre odwzorowanie kolorów dzięki farbowaniu błękitem indantrenowym RS. Ciężka, wysokiej jakości tkanina 525 g/m² szczególnie dobrze nadaje się do prac spawalniczych. Stała ochrona przed płomieniami – nawet po 100 praniach zgodnie z EN ISO 15797.

Ogrodniczki z serii odzieży Splash.

- **Szelki z materiału ze stretchem, z regulacją długości.**
- **Pasek regulowany na szerokość.**
- **Zintegrowane kieszenie na kolanach.**

Norma:

- **EN ISO 11611, Klasa 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Ogrodniczki ochronne dla spawacza, z paskiem w kolorze **ciemny antracyt / szary** o gramaturze **330 g/m²** z certyfikatem wg **EN 11611, klasa 1** pod nr **091487**.

odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rozmiar odzieżowy DE | 64 |
| skład tkaniny | 100% bawełny |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 525 g/m ² |
| pranie | Nadaje się do prania przemysłowego |
| odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| kolor | ciemny antracyt / szary |
| Rodzaj produktu | Spodnie ochronne dla spawacza |