



## Zestaw narzędzi dla elektroników, 24-elem. w torbie narzędziowej dla elektryków, liczba części: 24



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	686013 24
GTIN	4062406773540
Klasa artykułu	66H

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości torby tekstylne wyposażone w praktyczne zestawy narzędzi są stałym elementem zawodowej codzienności.

#### w dostawie::

Miara zwijana: 1 szt. nr 462014, rozm. 3

Zestawy kluczy trzpieniowych 6-kątnych długich, z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627225 wielk. 9 (1,5–10 mm)

Wkrętaki do śrub płaskich, izolowane wg VDE: po 1 szt. nr 663301 wielk. 3,5; 5,5

Próbniki napięcia: 1 szt. nr 665050, wielk. 3

Wkrętaki do śrub Phillips, izolowane wg VDE: po 1 szt. nr 668631 rozm. 1, 2

Szczypce uniwersalne, izolowane wg VDE: 1 szt. nr 701852 wielk. 180

Szczypce do instalacji wodnych, izolowane wg VDE: 1 szt. nr 705746 wielk. 250

Szczypce płasko-okrągłe proste, izolowane wg VDE: 1 szt. nr 713351 wielk. 200

Boczne szczypce tnące, izolowane wg VDE: 1 szt. nr 725351 wielk. 160

Narzędzia do ściągania izolacji: 1 szt. nr 728043 wielk. 6–25

Precyzyjne ściągacze do izolacji, regulowane bezstopniowo: 1 szt. nr 728501 wielk. 016-08

Klucz rozsuwalny główkowy, z izolacją VDE: 1 szt. nr. 814006 wielk. 200

Nóż uniwersalny;: 1 szt. nr 845039 wielk. 160

Latarki kieszonkowe diodowe (LED): 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK

Tekstylna torba narzędziowa dla elektryków: 1 szt. nr 692260 wielk. 1

#### wskazówka:

**Narzędzie jest dostarczane luzem.**

## Opis techniczny

liczba części	24
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

## Akcesoria

Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK	081437 BLACK
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663301 5,5
Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2	668631 2
szczypiec tnących bocznychizolowane wg VDE Długość całkowita 160 mm	725351 160
Szcypce do instalacji wodnychuchwyty-VDE Długość całkowita 250 mm	705746 250
Jednobiegunowy próbnik napięcia szerokość ostrza 3 mm	665050 3
Klucz nastawny z nakładką uchwyty długość całkowita 200 mm	813961 200
Precyzyjne ściągacze do izolacji, bezstopniowe dopasowanie do przewodów o Ø 016-08 mm	728501 016-08
Narzędzia do ściągania izolacji do kabli o Ø 6-25 mm	728043 6-25
Szcypce płasko-okrągłe, prosteizolowane wg VDE długość całkowita 200 mm	713351 200
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskichcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663301 3,5
	668631 1

Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką  
Phillipscałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego  
1

Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu  
ciśnieniowego 18 mm długość całkowita 160 mm

845039 160

Tekstylna torba narzędziowa dla elektryków Typ 1

692260 1

Miary zwijane długość linki 5 m

462010 5

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, niklowany Liczba  
wkrętaków 9

627225 9

Szczypce uniwersalne wanadoweizolowane wg VDE  
Długość całkowita 180 mm

701852 180