



Zestaw narzędzi montażowych, 74-elem. w torbie narzędziowej, liczba części: 74



Dane zamówienia

Numer katalogowy	686020 74
GTIN	4062406785284
Klasa artykułu	66H

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości torby tekstylne wyposażone w praktyczne zestawy narzędzi są stałym elementem zawodowej codzienności.

w dostawie::

Miara zwijana: 1 szt. nr 462010 wielk. 5

Poziomnice aluminiowe: 1 szt. nr 467435 wielk. 400

Zestaw pilników: 1 szt. nr 517419 wielk. 200

Piła kabłąkowa do metalu z brzeszczotem bimetalowym: 1 szt. nr 580750 wielk. 300

Zestaw dwustronnych kluczy płaskich 6–34 mm z uchwytem zaciskowym: 1 szt. nr 610960 wielk. 12 (6×7 – 30×34) z 1 szt. nr 611500 wielk. 12

Klucze trzpieniowe 6-kątne długie, z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627225 wielk. 9 (1,5–10 mm)

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala: 1 szt. nr 630368 wielk. 6 (29-elem.)

Wkręta do śrub płaskich: po 1 szt. nr 660701 wielk. 3, 4, 7

Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 668401 wielk. 0, 1, 2

Szczypce uniwersalne płaskie: 1 szt. nr 702995 wielk. 180

Szczypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr 706145 wielk. 250

Szczypce płasko-okrągłe, zgięte: 1 szt. nr 713595 wielk. 200

Obcinaczki boczne: 1 szt. nr 725245 wielk. 160

MaxxCraft: 1 szt. nr 750125, wielk. 300

Nóż uniwersalny: 1 szt. nr 845039 wielk. 160

Para skórzanych rękawic ochronnych: 1 szt. nr 094055, wielk. 10

Okulary ochronne: 1 szt. nr 096845 wielk. CLEAR
 Nauszniki kapsułowe: 1 szt. nr 097795 rozm. STEEL
 Tekstylna torba narzędziowa: 1 szt. nr 692262 wielk. 2

wskazówka:**Dostawa bez wyposażenia.**

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

liczba części	74
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Tekstylna torba narzędziowa Typ 2	692262 2
Para rękawic Pełna skóra bydlęca rozmiar rękawic 10	094055 10
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 2	668401 2
Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego 18 mm długość całkowita 160 mm	845039 160
Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami Długość całkowita 180 mm	702995 180
Szczypce do instalacji wodnych atramentowane, z nakładkami długość całkowita 250 mm	706145 250
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 7 mm	660701 7
Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty Długość całkowita 160 mm	725245 160
	517419 200

Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, długość bez trzonu 200 mm

Stojak z tworzywa sztucznego do liczby kluczy 12	611500 12
Nauszniki kapsułowe Typ STEEL	097795 STEEL
Komfortowe okulary ochronne cieniowanie szkieleń CLEAR	096845 CLEAR
Poziomnice aluminiowe długość 400 mm	467435 400
Wkręta, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 3 mm	660701 3
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba wkrętek 12	610960 12
Wkręta, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 4 mm	660701 4
Wkręta do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 0	668401 0
Miniaturowe piły kabłąkowe z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby długość listków 300 mm	580750 300
Wkręta do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 1	668401 1
Młotki ślusarskie masa bez trzonka 300 g	750125 300
Miary zwijane długość linki 5 m	462010 5
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty długość całkowita 200 mm	713595 200
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. nikielowany Liczba wkrętek 9	627225 9
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 29-elem. Typ 6	630368 6