



Spodnie robocze dla spawaczy Splash, ciemny antracyt / szary, rozmiar odzieżowy DE: 98



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091504 98
GTIN	4057121031815
Klasa artykułu	09S

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ochrona dla spawacza, w nowoczesnym, dwukolorowym wykonaniu. Stała i optymalna ochrona przed płomieniami przy pracach spawalniczych. Komfort noszenia przy jednoczesnym wysokim stopniu ochrony. Dobre odwzorowanie kolorów dzięki farbowaniu błękitem indantrenowym RS. Ciężka, wysokiej jakości tkanina 525 g/m² szczególnie dobrze nadaje się do prac spawalniczych. Stała ochrona przed płomieniami – nawet po 100 praniach zgodnie z EN ISO 15797.

Spodnie robocze ze szlufkami na pasek i guzikiem.

- **Z lewej strony znajduje się duża kieszeń z patką i zatrzaskami.**
- **Z prawej strony ukośna kieszeń na metrówkę z patką i napą.**
- **Kieszenie na kolanach z zapięciem na rzep.**

Norma:

- **EN ISO 11611, Klasa 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Ochronne spodnie robocze dla spawacza w kolorze **ciemny antracyt / szary** o gramaturze **330 g/m²** z certyfikatem wg **EN11611, klasa 1** pod nr **091485**.

odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Opis techniczny

Rodzaj	męska
Seria	Splash
Rozmiar odzieżowy DE	98
skład tkaniny	100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	525 g/m ²
pranie	Nadaje się do prania przemysłowego
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	ciemny antracyt / szary
Rodzaj produktu	Spodnie ochronne dla spawacza