

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 2500mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991212 2500
GTIN	4058255110162
Klasa artykułu	960

Opis

UWAGA: Możliwy wybór koloru

Wykonanie:

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 110×50×1,5. Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2872 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 2460 kg
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 5190 kg

Opis techniczny

głębokość	1100 mm
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
typ słupka	LNS 110×50×1,5
konstrukcja regałów	regał podstawowy
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
Maksymalne obciążenie półki	2460 kg
dostęp do regału	2-stronne
montaż przez klienta	tak
wysokość	2500 mm
szerokość półki	2700 mm
profil ramy	S610-M18-U
liczba poziomów magazynowania	3
liczba stojaków	2
montaż wtykowy	tak
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	5190 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2460 kg
Uchwyt dla palet o nośności	820 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety