

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 3500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991222 3500
GTIN	4058255110308
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typ EGN 120×50×1,5.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2920 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 3060 kg
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 7100 kg
profil ramy: S625-A18

Opis techniczny

typ słupka	EGN 120×50×1,5
liczba stojaków	2
montaż wtykowy	tak
dostęp do regału	2-stronne
szerokość półki	2700 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
Maksymalne obciążenie półki	3060 kg
profil ramy	S625-A18
wysokość	3500 mm
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	7100 kg
głębokość	1100 mm
liczba poziomów magazynowania	3
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2920 mm
montaż przez klienta	tak
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	3060 kg
Uchwyt dla palet o nośności	1020 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety

