

metabo**Wiertarka udarowa, Typ: SBE780-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Wiercenie udarowe dla wysokiej ochrony użytkownika.**

Wiertarki udarowe są wyposażone w złączki zabezpieczające Metabo S-automatic. Przy blokowaniu wiertła napęd jest natychmiast odłączany mechanicznie, aby zminimalizować wsteczny moment obrotowy oddziałujący na użytkownika.

- **Silnik Metabo Marathon z ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.**
- **Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do bitów do wkrętarki umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego.**
- **Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.**
- **Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.**
- **Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.**
- **Obrotowy mostek szczotki węglowej zapewniający maksymalną wydajność nawet podczas obrotów w lewo, np. do odkręcania zabezpieczonych śrub.**
- **Obroty prawe/lewe.**
- **Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.**

w dostawie::

Zawiera uchwyt szybkomocujący, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości i metaBOX.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	18 mm
oznaczenie producenta	SBE 780-2
długość przewodu	4 m
Opakowanie	Metabox
pobór mocy	780 W
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	25 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	680 min ⁻¹
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	8 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalny moment obrotowy	13 Nm
maksymalny moment obrotowy	32 Nm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
masa	2,6 kg
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1900 min ⁻¹
liczba uderzeń	58900 min ⁻¹
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa