

**Asortyment bitów z uchwytem wkrętakowym 17 szt., liczba części: 17****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676212 17
GTIN	4013288222879
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt z wgłębieniami na palce zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Do obrotów w lewo i w prawo (z dźwigienką do przełączania). Wbudowana grzechotka z precyzyjnym uzębieniem (80 zębów / kąt cofania 4,5°) ułatwia i przyspiesza przykręcanie bez żmudnego, ponownego nasadzania. Z uchwytem do bitów Rapidaptor.

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu **do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200, rozm. 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 wielk. 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 674247 rozm. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. nr 674250, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 89 mm, E 6,3 do śrub płaskich: Po 1 szt. nr 674260 rozm. 5,5/89

Uchwyt wkrętaka: 1 szt. nr 676657, rozm. 6,3

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
grot 6-kątny do bitów	E 6,3
uchwyt	Grzechotka do nasadek 1/4 cala
uchwyt	Uchwyty do wkrętaków
uchwyt	Grzechotka do nasadek 1/4 cala
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów