

metabo**Akumulatorowa szlifierka kąтова z akumulatorem, typ: WVBLT11125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Bezszcotkowa szlifierka kąтова 18 V z regulacją prędkości obrotowej o maksymalnej wydajności.

- **Pakiet akumulatorów można obracać co 90°.**
- **Układ szybkiego hamowania i złączka zabezpieczająca.**
- **System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi.**
- **Szybki układ hamulcowy zapewniający maksymalną ochronę użytkownika: tarcza zatrzymuje się w ciągu 1 sekundy po wyłączeniu.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obrotem.**
- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka do najniższego poziomu na rynku – dla maksymalnej ochrony użytkownika.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.**
- **Zdemontowany filtr przeciwpyłowy chroni silnik przed dużymi cząstkami.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie akumulator, ładowarka i metaBOX. W komplecie pokrywa ochronna, kołnierz podporowy, nakrętki mocujące M-Quick, dodatkowy uchwyt, filtr przeciwpyłowy i 2 akumulatory LiHD.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Układ łagodnego rozruchu	tak
układ czuwakowy	nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. wibracje wg EN	8 m/s ²
Masa bez akumulatorów	1,8 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	2800 - 10000 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
masa	2,8 kg
Kickbackstop	tak
Opakowanie	Metabox
masa z akumulatorkiem	2,8 kg
oznaczenie producenta	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
pojemność akumulatora	5,5 Ah
Napięcie akumulatorów	18 V
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
maks. głębokość cięcia	27 mm
maks. Ø tarczy	125 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

