

**Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,001 mm, Zakres pomiarowy: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	434291 25
GTIN	7630041152517
Klasa artykułu	45A

Opis**Wykonanie:**

Czujnik cyfrowy o wskazaniach cyfrowych (wysokość cyfr 10 mm) i na skali, z mechanicznymi znacznikami tolerancji. Wyświetlacz/pole przycisków można obracać nawet o 270°.

Funkcja:

Położenie zerowe/preset, edycja zmierzonych wartości, przełączany kierunek zliczania. Blokada pola przycisków, tryb Standby. Określanie tolerancji górnych i dolnych, dynamiczny pomiar min. / maks./ maks.-min., wybór wartości Ref 1 lub Ref 2 (wartość zadana i zapisana tolerancja), mnożnik, blokada klawiatury, eksport danych, wybór rozdzielczości (0,01 lub 0,001 mm).

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem. IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498928, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.

Opis techniczny

typ baterii	Baterie guzikowe
stopień ochrony IP	IP 54
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Ø korpusu	59,8 mm
Przełączalny odczyt	0,001 mm
Kalibracja	C1
granica błędu	0,004 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
Seria	DIALTRONIC
Przełączalny odczyt	0,00005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
grubość obudowy	33 mm
nacisk pomiarowy	0,65 – 1,15 N
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr	10 mm
złącze	Złącze RS232C
złącze	Złącze USB
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 30 mm	023000 30
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 100 mm	023010 100

Aksesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032