

**Szlifierka kąтова GWS, Typ: GWS1810SC****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Klasa artykułu	03C

**Opis****Wykonanie:**

Wydajna **akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V.**

- **Moc większa o 30 % i czas pracy dłuższy o 125 % dzięki nowemu silnikowi EC oraz nowej technologii akumulatora ProCORE18V.**
- **Większe bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu systemowi hamulców, który skraca czas hamowania nawet o 70 %, oraz funkcji KickBack Control.**
- **Wygoda dla użytkownika dzięki beznarzędziowej wymianie tarcz.**

**w dostawie::**

W komplecie 2x akumulator ProCORE 18 V, kołnierz montażowy, ładowarka, nakrętki szybko mocujące, 1x moduł Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, pokrywa ochronna i L-BOXX.

**wskazówka:**

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073854 i nr 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GWS18V-10SC

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 5,5 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Układ łagodnego rozruchu	nie
maks. głębokość cięcia	34 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
maks. wibracje wg EN	6 m/s <sup>2</sup>
pojemność akumulatora	5,5 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. Ø tarczy	125 mm
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
masa	2 kg
Kickbackstop	tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	GWS18V-10SC
układ czuwakowy	nie
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe