


Garant UNILINE

CLEANING Tower kształt H wyposażona w wersji mobilnej, Typ: L**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987113 L
GTIN	4067263476900
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczna CLEANING Tower w kształcie H jest kompletnie wyposażona w 2 pojemniki na surowce wtórne i uchwyt na rolkę papieru Easyfix. Pojemniki na surowce wtórne można zawiesić w ścianie perforowanej za pomocą dołączonej płyty podstawy Easyfix.

Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

w dostawie::

CLEANING Tower nr 987103 wielk. L; 2 × nr 987125 wielk. 25; 1 × nr 955805 wielk. 1.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Odpowiednie ręczniki papierowe zob. nr 089103 wielk. W, 089105 wielk. W, 089127 wielk. W w tomie 2 katalogu Hoffmann lub w naszym eShope.

Opis techniczny

nośność	150 kg
głębokość	750 mm
Seria	CLEANING Tower UNI Line
szerokość	750 mm
wysokość	2290 mm
szerokość użytkowa	690 mm
głębokość użytkowa	180/ 330 mm
masa	115 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Stanowiska do czyszczenia

Akcesoria

CLEANING Tower kształt Hmobilne Typ L	987103 L
Piktogramy UNI Line Typ CLEANING	955474 CLEANING
Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
Uchwyt do pchania UNI Line Typ 1	955496 1
CLEANING Tower kształt Hstacjonarne Typ L	987102 L
Pojemnik na surowce wtórne, pojemność 45 l pojemność 45 l	987110 45
Uchwyt do ręczników papierowych Easyfix Typ 1	955805 1