




Zestaw uzupełniający 1/2 cala, liczba narzędzi: 23



Dane zamówienia

Numer katalogowy	953755 23
GTIN	4067263723622
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953755: 1 szt.

Nasadka 12-kątna HOLEX, nr 642520 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa HOLEX, nr 643313 rozm. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Opis techniczny

głębokość w G	20
szerokość w G	8
głębokość	500 mm
liczba narzędzi	23

szerokość	200 mm
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953755	952001 953755
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642520 10
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642520 11
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642520 12
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642520 13
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642520 14
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642520 15
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642520 16
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642520 17
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642520 18
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642520 19
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642520 21
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642520 22
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642520 24
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642520 27
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642520 30
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642520 32
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 10 mm	643313 10

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 12 mm	643313 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 14 mm	643313 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 5 mm	643313 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 6 mm	643313 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 7 mm	643313 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 6-kątny 8 mm	643313 8