

**Garant****Uniwersalny zestaw narzędziowy 20-elem., liczba narzędzi: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	680157 20
GTIN	4067263309185
Klasa artykułu	61H

**Opis****Zastosowanie:**

Pudełko systemowe z niemal niezniszczalnego tworzywa ABS z zawiasami i 2 zatrzaskami. Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

**w dostawie::**

Miary zwijane z wziernikiem: 1 szt. nr 462201, rozm. 2,5

Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627132, wielk. 9 (9-elem.)

Wkrętaki do śrub płaskich: po 1 szt. nr 660032, rozm. 2,5; 4; 5,5

Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 667702, wielk. 1; 2

szcypce uniwersalne płaskie: 1 szt. nr 700940, rozm. 160

MaxxCraft: 1 szt. nr 750110, rozm. 200

Nożyce robocze: 1 szt. nr 769240, rozm. 175

Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813501, rozm. 180

Noże uniwersalne z ostrzami odłamywanymi: 1 szt. nr 845020

**wskazówka:**

**Dostawa obejmuje komplet narzędzi w kasetce z tworzywa sztucznego.**

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2x3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2x6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

**Opis techniczny**

długość	510 mm
wysokość	61 mm
szerokość	294 mm
liczba części	20
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

## Akcesoria

Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2,5 m	462201 2,5
Zestaw wkrętałów kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującąchromowane Liczba wkrętałów 9	627132 9
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 160 mm	700940 160
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 200 g	750110 200
Nożyce krawieckie z powłoką tytanową długość całkowita 175 mm	769240 175
Kleszcze do instalacji sanitarnych długość całkowita 180 mm	813501 180
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 3 ostrzami, 18 mm	845020
Wkrętały do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 2,5 mm	660032 2,5
Wkrętały do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 4 mm	660032 4
Wkrętały do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660032 5,5
Wkrętały do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1	667702 1
	667702 2

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-  
komponentowym Haptoprene wielkość gniazda  
krzyżowego 2

Pudełka systemowe Typ 4

630305 4