

metabo**Akumulatorowa szlifierka kąтова z akumulatorem, typ: WL9-125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała szlifierka kąтова 18 V o mocnym silniku i smukłej konstrukcji.

- **Metabo Quick do wymiany ściernic bez użycia narzędzi dzięki nakrętkom szybko mocującym.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obrotem.**
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu krążka – dla wysokiej ochrony użytkownika.**
- **Elektroniczny system łagodnego rozruchu zapewnia płynne uruchomienie.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po wymianie akumulatora.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie akumulator, ładowarka i metaBOX. W komplecie pokrywa ochronna, kołnierz podporowy, nakrętki szybko mocujące, dodatkowy uchwyt i 3 akumulatory Li-Power.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	W 18 L 9-125 Quick
Liczba dołączonych akumulatorów	3
Masa bez akumulatorów	1,6 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. Ø tarczy	125 mm
masa	2,3 kg
układ czuwakowy	nie
Opakowanie	Metabox
Układ łagodnego rozruchu	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa z akumulatorkiem	2,3 kg
Kickbackstop	tak
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
pojemność akumulatora	4 Ah
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	5 m/s ²
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe