

**Zestaw narzędzi „Robust45 Move”, mechanika 90 szt., liczba narzędzi: 90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

680108 90

GTIN

Klasa artykułu

73F

**Opis****Wykonanie:**

Kompleksowy zestaw narzędzi z łącznie 90 markowymi narzędziami, z tego 12 firmy NIPEX w wysokiej jakości walizce narzędziowej. Z zespołem jezdnym i uchwytem teleskopowym. Walizka z polipropylenu do najcięższych warunków pracy: pyło- i wodoszczelność oraz odporność na temperaturę.

**Zawartość:**

Obcinaczki boczne: 1 szt. długość 160 mm

Mocne szczypce tnące boczne,; 1 szt. długość 200 mm

Kompaktowe szczypce tnące CoBolt®: 1 szt. nr 731752, rozm. 200

Wielofunkcyjny klucz TwinKeyŽ: 1 szt. nr 623550

Szczypce płasko-okrągłe z krawędzią tnącą i szczękami prostymi: 1 szt.

Szczypce płasko-okrągłe z krawędzią tnącą i szczękami odgiętymi: 1 szt.

Boczne szczypce tnące do elektroniki Super Knips®: 1 szt. nr 726620, rozm. 140

Szczypce do instalacji wodnych Cobra®: 1 szt. nr 705800, rozm. 250

Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813702, rozm. 250

Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip®: 1 szt. nr 728091 wielk. 8-13

Noże składane do kabli: 1 szt. nr 844610, rozm. 1

Poziomnice: 1 szt. długość 220 mm

Grzechotka Zyklop Metal, 1/4 cala: 1 szt. nr 630295, rozm. S (28-elem.)

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną i uchwytem: 1 szt. 1,5–10 mm, 9-elem.

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich w uchwycie: 1 szt. 6–19 mm, 12-elem.

Punktaki automatyczne: 1 szt. 60N – 130N

Zestaw wybijańców zawleczek: 1 szt., Ø 3–10 mm, 6-elem

Drewniana metrówka: 1 szt. długość 2 m

MaxxCraft: 1 szt. wielk. 300 g

Wkrętak do wkrętów Phillips: po 1 szt. nr 668260, rozm. 1; 2; 3

Wkrętaki do wkrętów Pozidriv: po 1 szt. nr 668270, rozm. 1; 2; 3

Wkrętaki do śrub płaskich: Po 1 szt. nr 662200, wielk. 3,5; 4

Wkrętaki do śrub płaskich z końcówką do pobijania: po 1 szt. nr 660300, rozm. 5,5; 7; 9

Wkrętaki do śrub z gniazdem Torx®: Po 1 szt. nr 625500, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Wkrętaki dla elektroników do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 668800, wielk. 00; 0

Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich: Po 1 szt. nr 664600, wielk. 1,5; 2,5

Walizka narzędziowa: 1 szt. „Robust45 Move”

#### wskazówka:

**Dostawa obejmuje komplet narzędzi w walizce narzędziowej.**

## Akcesoria

Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z wyżłobieniem  
Długość całkowita 200 mm

731752 200

Wielofunkcyjny klucz TwinKey®

623550

Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super  
Knips® długość całkowita 140 mm

726620 140

Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione długość  
całkowita 250 mm

705800 250

Kleszcze do instalacji sanitarnych Długość całkowita 250  
mm

813702 250

Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip® do  
kabli o Ø 8-13 mm

728091 8-13

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 28-elem.  
Typ S

630295 S

Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym  
wielkość gniazda krzyżowego 1

668260 1

Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym  
wielkość gniazda krzyżowego 2

668260 2

Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 3	668260 3
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 1	668270 1
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 2	668270 2
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym wielkość gniazda krzyżowego 3	668270 3
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 3,5 mm	662200 3,5
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 4 mm	662200 4
Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 5,5 mm	660300 5,5
Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 7 mm	660300 7
Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 9 mm	660300 9
Wkrętaki do śrub Torx® profil Torx® TX10	625500 TX10
Wkrętaki do śrub Torx® profil Torx® TX15	625500 TX15
Wkrętaki do śrub Torx® profil Torx® TX20	625500 TX20
Wkrętaki do śrub Torx® profil Torx® TX25	625500 TX25
Wkrętaki do śrub Torx® profil Torx® TX30	625500 TX30
Wkrętaki z główką Phillips dla elektroników Kraftform Micro wielkość gniazda krzyżowego 0	668800 0
Wkrętaki z główką Phillips dla elektroników Kraftform Micro wielkość gniazda krzyżowego 00	668800 00
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro szerokość ostrza b 1,5 mm	664600 1,5
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro szerokość ostrza b 2,5 mm	664600 2,5