



### Lampa warsztatowa, typ: W6R-WORK



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Klasa artykułu	04B

#### Opis

##### Wykonanie:

Solidna, elastyczna i wszechstronna: lampa Ledlenser W6R Work sprawdza się w ciasnych przestrzeniach, np. w kanałach kablowych lub przedziałach silnika. Oprócz elastycznego montażu dzięki podstawie, magnesowi lub hakom ta kompaktowa lampa warsztatowa przekonuje rozkładaną i obrotową głowicą, która oświetla nawet najwęższe szczeliny bezpośrednio od wewnątrz. Typowa wiązka światła Ledlenser zapewnia przy tym niezbędną precyzję – zarówno na szerokim obszarze, jak i punktowo. Wydajny akumulator można ładować przez USB-C. Do innych inteligentnych funkcji zaliczamy powierzchnię z wypustkami zapewniającą dobrą przyczepność, praktyczną blokadę transportową oraz funkcję ostrzegania o niskim poziomie naładowania akumulatora. Elastyczna lampa warsztatowa z dwoma źródłami światła: reflektorem lub światłem punktowym. Rozkładana (180°) i obracana (270°) głowica lampy do oświetlania wąskich obszarów roboczych. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego o antypoślizgowej strukturze powierzchni. Swobodny montaż dzięki podstawie, magnesowi i wysuwanemu metalowemu hakowi. Wydajny akumulator litowo-jonowy, z możliwością łatwego ładowania przez USB-C i wskaźnikiem stanu akumulatora i poziomu naładowania.

##### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzganiami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### Opis techniczny

pojemność akumulatora	2,5 Ah
-----------------------	--------

## Karta danych

Źródło światła	Moduł LED
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	W6R Work
masa	180 g
temperatura barwy	6000 - 7500 K
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Strumień światła	220 - 600 lm
długość całkowita	143 mm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Wartość CRI	80
Szerokość całkowita	31 mm
czas świecenia	2 - 6 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 54
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa