

**Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: 71040761****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.

- **Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.**
- **2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.**
- **Uchwyt wiertarski QuickIn z pełnego metalu (120 Nm) ze szczękami mocującymi powlekanymi węglikiem spiekany, charakteryzujący się dużymi siłami mocowania.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

W zestawie 1x uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm), 1x klips na pasek, 1x L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

konstrukcja silnika	bezsztotkowy
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
typowe zastosowanie	Heavy Duty
oznaczenie producenta	ASB 18 Q AS Select
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
masa	1,5 kg
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	50 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia uderowego wg EN	<2,5 m/s ²
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maksymalne drgania z funkcją wiercenia uderowego wg EN	130 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	38 Nm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka uderowa