



## Szlifierki kątowe Akumulator, typ: 71222061



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka kąтова Fein 18 V z technologią akumulatorów AMPShare, do efektywnego cięcia, szlifowania i usuwania zadziorów oraz montażu.

- **Nowy, niepołączony z obudową silnik FEIN Power Drive zapewnia płynną pracę i niskie wibracje.**

**Bezpieczna szlifierka kąтова FEIN Protago o unikalnej koncepcji obsługi.**

- **Bezpieczne prowadzenie i obsługa oburęczna za pomocą dodatkowego uchwytu z przełącznikiem stykowym bez możliwości demontażu, który można regulować w 6 położeniach.**
- **Całkowicie zamknięta obudowa chroni silnik przed agresywnymi pyłami.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatorów i ładowarki.** W komplecie pokrywa ochronna, beznarzędziowa nakrętka szybko mocująca, uchwyt antywibracyjny, klucz, L-BOXX.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr 073856 - 073858 lub zestaw startowy pod nr 073863 - 073867

### Opis techniczny

zasilanie energią

Zasilanie z akumulatora

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
oznaczenie producenta	CCG18-125-12PD-SEC AS
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
maksymalna prędkość obrotowa	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Układ łagodnego rozruchu	tak
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
Kickbackstop	tak
maks. wibracje wg EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
maks. Ø tarczy	125 mm
maks. głębokość cięcia	25 mm
masa	2,3 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
układ czuwakowy	tak
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

## Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V

073867 C18

Akumulator litowo-jonowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V

073856 C18