



## Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, krótkie, Ø Dmin- Ø Dmax: 39-53 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236680 39-53  |
| GTIN             | 4047109262027 |
| Klasa artykułu   | 24F           |

### Opis

#### Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

#### wskazówka:

**Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.**

Inne wersje na zamówienie.

#### Przykład zamówienia:

1x nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2x nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10x nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość całkowita  $L_{ges}$ : 60 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 32 mm

### Opis techniczny

|  |                       |
|--|-----------------------|
| zakres $\varnothing D_{\min.}-D_{\max.}$ | 39 - 53 mm            |
| długość całkowita $L_{ges}$              | 60 mm                 |
| $\varnothing D_s$ chwytu ABS®            | 32 mm                 |
| wersja                                   | krótkie               |
| chwyt                                    | ABS                   |
| zastosowanie wiertel                     | nawiercanie ukośne    |
| zastosowanie wiertel                     | wiercenie ukośne      |
| zastosowanie wiertel                     | baryłkowe             |
| chłodzenie wewnętrzne                    | tak                   |
| Rodzaj produktu                          | Narzędzie wrzecionowe |

## Akcesoria

|  |              |
|--|--------------|
| Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ - obróbka wykańczająca uchwyt 39-53 | 236688 39-53 |
| Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 90^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 39-53          | 236686 39-53 |
| Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 39-53          | 236684 39-53 |
| Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych $\alpha = 80^\circ$ zgrubne<EBR/> uchwyt 39-53          | 236685 39-53 |