

Garant**Polerka wibrościerna (2 litry) ze stacją separacyjną, Typ: GMT2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Klasa artykułu	51B

Opis**Wykonanie:**

Polerka wibrościerna GMT2 o zwartej konstrukcji, do automatycznej obróbki końcowej małych i średnich partii.

- **Wydajny silnik o określonym zakresie prędkości obrotowych.**
- **Stalowe koryto (2 l) pokryte warstwą poliuretanową.**
- **Zdejmowana stacja separacyjna do ręcznego oddzielania obrabianego elementu od materiału ściernego.**
- **Ergonomiczne urządzenie przechylające umożliwia bezproblemową separację.**
- **Intuicyjne sterowanie za pomocą panelu sterowania z funkcją wyłącznika czasowego.**
- **Cicha i bezpyłowa praca dzięki przezroczystemu pokrywom.**

Zastosowanie:

Głównie do **usuwania zadziorów z części toczonej i frezowanej** oraz obrabianych elementów wytwarzanych metodą **druku 3D**. Nadaje się do **metali i tworzyw sztucznych**. Do wachlarza zastosowań tej maszyny należy również kolejny etap obróbki, jakim jest **polerowanie**.

Zalecana jest czysta obróbka na sucho (nie wymaga płynu wspomagającego obróbkę) w dostawie::

1x polerka wibrościerna z panelem obsługowym i zdejmowaną stacją separacyjną 1x sito separujące o otworach 10 mm 1x sito separujące o otworach 18 mm 1x ściernica ceramiczna (3 kg), trójkąt, zgrubna (nr 501505 0606T) 1x ściernica ceramiczna (3 kg), trójkąt (ukośny), zgrubna (nr 501515 1015TA) 1x ściernica ceramiczna (3 kg), walec (ukośny), zgrubna (nr 501525 0305CA) 1x ściernica porcelanowa (3 kg), walec (ukośny), polerowanie (nr 501585 0406CA) 1x pudło do przechowywania (nr 964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (nr 088001 500) 1x wysokowydajna ściereczka do czyszczenia 3M (nr 089190 BLUE)

Opis techniczny

zakres prędkości obrotowej	3000 min ⁻¹
częstotliwość sieciowa	50 Hz
pojemność koryta	2 l
Głębokość wewnętrzna koryta T ₂	85 mm
Szerokość maszyny B ₁	400 mm
Długość maszyny L ₁	750 mm
pobór mocy	50 W
Napięcie w sieci	230 V
Ø wewn. koryta	100 mm
Ø zewn. koryta	220 mm
Wysokość maszyny	285 mm
masa całkowita	20 kg
Rodzaj produktu	polerka wibrościerna