

**Zestaw bitów 108-elem., liczba części: 108****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675598 108
GTIN	4067263138723
Klasa artykułu	62F

Opis**Wykonanie:**

Bity o długości 29 mm i 50 mm mają dłuższą strefę skrętną, a tym samym są trwalsze. Idealne do wiertarek i wkrętarek udarowych.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt., wielk. 1; 5 szt., wielk. 2; 2 szt., wielk. 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: 2 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 2 szt. wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 szt. wielk. 8 mm

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 2 szt. wielk. TX6; TX7; TX8; 1 szt. wielk. TX9;

Po 3 szt. wielk. TX10; TX15; po 5 szt. wielk. TX20; TX25;

Po 2 szt. wielk. TX27, po 2 szt. wielk. TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

Po 2 szt. wielk. TX20; TX25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx Plus® wewn.: Po 1 szt. rozm. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. wielk. 4,5; 5,5; 6,5 mm

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub TORQ-SET®: Po 1 szt. wielk. 6; 8; 10

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do imadeł: Po 1 szt. wielk. 8; 10

Karta danych

Adapter: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3, czworokąt 1/4 cala

Bity, długość 29 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 2 szt. wielk. 2

Bity, długość 29mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: 2 szt. wielk. 2

Bity, długość 29 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 3; 4; 6; 2 szt. wielk. 5 mm

Bity, długość 29 mm, C6,3 do śrub z gniazdem Torx®: Po 1 szt. wielk. TX20; TX25

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: 1 szt. wielk. 2

Bity, długość 50mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt. wielk. 2

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40

Chwyt z magnesem: 1 szt.

w dostawie::

90 szt. bitów, długość 25 mm, C 6,3;

9 szt. bitów, długość 29 mm, C 6,3;

8 szt. bitów, długość 50 mm, E 6,3;

1 szt. chwyt z magnesem

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uchwyt
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Torq-Set
liczba części	108
Rodzaj produktu	Narzędzie bitowe