



Asortyment bitów „Security” z uchwytem wkrętakowym 32 szt., liczba części: 32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676102 32
GTIN	4013288228352
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zastosowanie:

Profile specjalne do zabezpieczających połączeń śrubowych.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym z trzpieniem: Po 1 szt. rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do czworokąta wewnętrznego: Po 1 szt. wielk. 0; 1; 2; 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do TRI-WING®: Nr 675370 po 1 szt. rozm. 1; 2; 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub TORQ-SET®: Nr 675360 po 1 szt. rozm. 6; 8; 10; 1/4

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do imadeł: Nr 675395 po 1 szt. wielk. 4; 6; 8; 10

Uchwyt wkrętaka: 1 szt. nr 676410 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Torq-Set
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Tri-Wing
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 4-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski 6-kątny z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uchwyt
liczba części	32
uchwyt	Uchwyt wkrętaka
grot teleskopowy chowany w uchwycie	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie bitowe