



Szlifierka kąтова GWX bez akumulatora, Typ: GWX1810SC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

- **Łatwo i szybko:** Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
- **Nie ma konieczności stosowania dodatkowych kluczy.**
- **Kompleksowo:** Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
- **Maksymalny komfort** dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
- **Niezawodnie:** Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Maksymalne bezpieczeństwo użytkowników dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
- **Czysta praca bez uciążliwych zarysowań!** Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-Lock.

Szlifierka kąтова jest wyposażona w moduł Bluetooth Connectivity oraz interfejs użytkownika, a także w funkcje Drop Control, X-Brake i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem. Szybka i wygodna wymiana akcesoriów możliwa dzięki beznarzędziowemu systemowi zatrząskowemu X-LOCK.

w dostawie::

Z dodatkowym uchwytem Vibration Control, osłoną, L-BOXX 136.

wskazówka:

Pasujące akumulatory ProCore 18 V i pakiety startowe zob. nr 073857 wielk. C18 i nr 073865 wielk. C18

Opis techniczny

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
uchwyty narzędziowe	System X-LOCK
zakres prędkości obrotowej	4500 - 9000 min ⁻¹
złącze	złącze Bluetooth
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
cechy szczególne	Zmienna prędkość obrotowa; zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem; Drop Control
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Kickbackstop	tak
Napięcie akumulatorów	18 V
Seria	System X-LOCK
masa	2 kg
oznaczenie producenta	GWX 18V-10 SC
maks. Ø tarczy	125 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulatorowy zestaw startowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V	073865 C18
Akumulator litowo-jonowyProCore typ akumulatora, napięcie C18 V	073857 C18

