

HOLEX

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem., do gwintów metrycznych: M3-20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Klasa artykułu	12K

Opis

Wykonanie:

Stabilna kasetka metalowa z rączką i 2 zamkami mimośrodowymi. Poszczególne narzędzia łatwo dostępne, umocowane w oddzielnych uchwytach zabezpieczają na czas transportu. Po otwarciu pokrywy gwintowniki samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. Szczegółowe opisy narzędzi – zob. poszczególne wyroby.

Zawartość:

po 1 zestawie gwintowników 3-elem. nr 130250: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 narzynce nr 140330: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 pokrętło nastawnym nr 148410: wielk. 1.1/2; 3

po 1 uchwycie do narzynek nr 149310: wielk. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 sprawdzian do gwintów nr 477000: wielk. M/W

1 wkrętak nr 664300: wielk. 3 × 60

po 1 uchwycie narzędziowym z grzechotką nr 148701: wielk. 85; 110

Opis techniczny

do gwintów metrycznych	M3 - M20
szerokość	256 mm

długość	532 mm
wysokość	63 mm
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Rodzaj produktu	Narzynki

Akcesoria

Zestawy gwintowników ręcznych M M10	130200 M10
Zestawy gwintowników ręcznych M M12	130200 M12
Zestawy gwintowników ręcznych M M14	130200 M14
Zestawy gwintowników ręcznych M M16	130200 M16
Zestawy gwintowników ręcznych M M18	130200 M18
Zestawy gwintowników ręcznych M M20	130200 M20
Zestawy gwintowników ręcznych M M3	130200 M3
Zestawy gwintowników ręcznych M M5	130200 M5
Zestawy gwintowników ręcznych M M6	130200 M6
Zestawy gwintowników ręcznych M M8	130200 M8
Narzynki6g M M10	140330 M10
Narzynki6g M M12	140330 M12
Narzynki6g M M14	140330 M14
Narzynki6g M M16	140330 M16
Narzynki6g M M18	140330 M18
Narzynki6g M M20	140330 M20
Narzynki6g M M3	140330 M3
Narzynki6g M M4	140330 M4
Narzynki6g M M5	140330 M5
Narzynki6g M M6	140330 M6
Narzynki6g M M8	140330 M8

Kasety metalowe, puste, do zestawu narzędzi do gwintowania do gwintów metrycznych M3-20	145610 M3-20
Pokrętło nastawne Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Pokrętło nastawne Typ 3	148410 3
Pokrętła do gwintowników z grzechotką długość całkowita 110 mm	148700 110
Pokrętła do gwintowników z grzechotką długość całkowita 85 mm	148700 85
Pokrętła do narzynek do narzynek o $\varnothing \times$ wys. 20X5 mm	149310 20X5
Pokrętła do narzynek do narzynek o $\varnothing \times$ wys. 20X7 mm	149310 20X7
Pokrętła do narzynek do narzynek o $\varnothing \times$ wys. 25X9 mm	149310 25X9
Pokrętła do narzynek do narzynek o $\varnothing \times$ wys. 30X11 mm	149310 30X11
Pokrętła do narzynek do narzynek o $\varnothing \times$ wys. 38X14 mm	149310 38X14
Pokrętła do narzynek do narzynek o $\varnothing \times$ wys. 45X18 mm	149310 45X18
Wzorce do gwintów do gwintu M/W	477000 M/W