

Garant**Suwmiarka cyfrowa warsztatowa HCT IP67, z mackami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415371 300
GTIN	4069515008167
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Suwmiarka cyfrowa warsztatowa IP67. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene®**. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

#W komplecie 1× bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Część zamienna:

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032

Karta danych

Liczba dołączonych baterii	1
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
odczyt	0,01 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11,5 mm
typ baterii	Bateria guzikowa
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja HCT na Windows
długość szczęk	100 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Seria	HCT
automatyczne wyłączanie	tak
Opakowanie	Stabilny pojemnik
złącze	Interfejs Bluetooth®
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415371-300>