

**LOCTITE****Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 243**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	083301 243
GTIN	4058093009000
Klasa artykułu	04L

## Opis

### Wykonanie:

Zabezpieczenia śrub zapobiegają niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Kleje jednoskładnikowe twardniejące bez dostępu tlenu nadają się do wszystkich rodzajów i kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.

**płynny środek do zabezpieczania połączeń śrubowych.**

### Zastosowanie:

**Kleje o niskiej wytrzymałości** – łatwe odkręcanie za pomocą zwykłych narzędzi. **Kleje o średniej wytrzymałości** – odkręcanie możliwe za pomocą zwykłych narzędzi. **Kleje o dużej wytrzymałości** – odkręcanie możliwe tylko za pomocą specjalnych narzędzi albo po podgrzaniu (>150 °C). O średniej wytrzymałości, służy do zabezpieczania śrub i jednocześnie do uszczelniania.

### wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.

## Opis techniczny

oznaczenie producenta	LOCTITE 243
do gwintów o wielk. M	M36
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07: Wykrzyknik
moment zrywający	26 Nm
Baza chemiczna	ester dimetakrylanu
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Ilość	50 ml
Kształt	ciekły
Kategoria towarów niebezpiecznych	9
Temperatura zapłonu	93 °C
nadaje się do zastosowania	Środki do zabezpieczania śrub
nadaje się do zastosowania	łączenie szczelin
nadaje się do zastosowania	zastosowanie uniwersalne
temperatura przechowywania	8 - 21 °C
Właściwości	tiksotropowy
Właściwości	do uszczelniania
Właściwości	odporność na oleje
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Właściwości	odporność na wibracje
Właściwości	zapobiega zapieczeniu
kolor	niebieski
nadaje się do materiału	Metal
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
Pewność działania po	2 h
odporność na odkształcanie ręczne po	10 min
Lepkość dynamiczna	1300 - 3000 mPas
Demontaż	zwykłym narzędziem
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
Gęstość	1,15 g/cm <sup>3</sup>

Atrybut nazwy produktu	50 ml
Rodzaj produktu	Środki do zabezpieczania śrub

---

## Akcesoria

Perystaltyczna pompka ręczna z zestawem iglic dozujących przydatność do pojemnika o wielkości 50 ml	083344 50
--	-----------