



Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070215 M12FDD2-2
GTIN	4058546376673
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.

- **Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia większą moc przy bardziej kompaktowej konstrukcji (długość 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ do inteligentnego zarządzania mocą i ochrony przed przeciążeniem.**
- **16-stopniowa elektroniczna regulacja momentu obrotowego plus stopień wiercenia.**

Zalety:

Elektronika REDLINK PLUS™.

w dostawie::

W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, klips na pasek, pojemnik HD.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	M12 FDD-202X
pojemność akumulatora	2 Ah
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
nadaje się do materiału	Drewno
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	metalowe
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	44 Nm
Napięcie akumulatorów	12 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa	1,2 kg
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min^{-1}
Liczba dołączonych akumulatorów	2
typowe zastosowanie	Strong
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/070215-M12FDD2-2>