



Zestaw bitów „Tool-Check PLUS” z urządzeniem uruchamiającym i nasadkami do kluczy nasadowych 39-elem., liczba części: 39



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676172 39
GTIN	4013288234896
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu **do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform** z uchwytem szybkowymienialnym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 2 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0×5,5 mm

Nasadki kluczy nasadowych 1/4 cala, do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. rozm; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Uchwyty do wkrętarek: 1 szt.

Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676645 rozm. 1/4

Opis techniczny

Karta danych

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucze nasadowe 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
oznaczenie producenta	Tool-Check PLUS
liczba części	39
uchwyt	Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
uchwyt	Uchwyty do wkrętałów
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów