

PRYOR

Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085480 4
GTIN	5022044020306
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania **kilkoma literami i cyframi jednocześnie**.

Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.) z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

w dostawie::

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny, 1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żadaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).

Długość uchwytu stempla: 39 mm

długość korpusu: 19,05 mm

szerokość korpusu: 4 mm

wysokość korpusu: 8 mm

możliwe czcionki do wstawienia: 9

Opis techniczny

możliwe czcionki do wstawienia	9
szerokość korpusu	4 mm
wysokość korpusu	8 mm
długość korpusu	19,05 mm
wysokość pisma	4 mm
Długość uchwytu stempla	39 mm

Akcesoria

Typy stali wymienne Zestaw cyfr 0 – 9 wysokość czcionki 4 mm	085483 4
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/Z mm	085481 4/Z
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/l mm	085481 4/l
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/J mm	085481 4/J
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/1 mm	085481 4/1
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/N mm	085481 4/N
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/5 mm	085481 4/5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/P mm	085481 4/P
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/U mm	085481 4/U
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/S mm	085481 4/S
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/V mm	085481 4/V

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/0 mm	085481 4/0
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/R mm	085481 4/R
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/M mm	085481 4/M
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/7 mm	085481 4/7
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/F mm	085481 4/F
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/3 mm	085481 4/3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/, mm	085481 4/,
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/X mm	085481 4/X
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/H mm	085481 4/H
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/K mm	085481 4/K
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/B mm	085481 4/B
Uchwyty czcionek stalowych wymienianych oddzielnie, do zestawu nr 085480 nadają się do czcionki o wysokości 4-5 mm	085482 4-5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/W mm	085481 4/W
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/E mm	085481 4/E
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/O mm	085481 4/O
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/Y mm	085481 4/Y
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/C mm	085481 4/C

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/8 mm	085481 4/8
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4// mm	085481 4//
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/2 mm	085481 4/2
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/D mm	085481 4/D
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/Q mm	085481 4/Q
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4LEER mm	085481 4LEER
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/A mm	085481 4/A
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/T mm	085481 4/T
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/- mm	085481 4/-
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/4 mm	085481 4/4
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/9 mm	085481 4/9
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/L mm	085481 4/L
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/6 mm	085481 4/6
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/G mm	085481 4/G
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/. mm	085481 4/.
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 4/+ mm	085481 4/+