



Głowice do szybkowymiennych imaków nożowych, Typ: B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318000 B
GTIN	4045197315700
Klasa artykułu	36A

Opis

Zastosowanie:

Głowicę imaka nożowego należy ustawić płasko szlifowaną powierzchnią podstawy na możliwie płaskim suporcie i zamocować. Uprzednio należy odpowiednio wytoczyć otwór tarczy centrującej. Ustawianie przeprowadza się za pomocą wytaczaka zamocowanego w uchwycie, ustawionego pod odpowiednim kątem w stosunku do tarczy. Następnie należy ustawić wskazówkę tarczy kątowej na zero i dociągnąć śrubę mocującą. W przypadku toczenia dokładnego lub zgrubnego zaleca się zabezpieczyć kołek 2 kołkami ustalającymi. Wykonano przewidziane do tego celu otwory.

w dostawie::

W zestawie 1 dźwignia mimośrodowa do nr 318000, 1 klucz do mocowania do nr 318100; 318200.

wskazówka:

Głowica uchwytu i uchwyt typ E dostępne na zamówienie.

Wykonanie oraz dalsze zastosowanie zob. tabela na stronie 896.

maks. moc napędu tokarki: 5,888 kW

maksymalna szerokość sań SB: 150 mm

maksymalna wysokość noża h: 32 mm

Ø otworu głowicy: 32 mm

Ø otworu w płytce centrującej: 16 mm

szerokość: 150 mm

Opis techniczny

maks. moc napędu tokarki	5,888 kW
maksymalny wysięg A	71 mm
maksymalna wysokość noża h	32 mm
szerokość	150 mm
typ	B
Ø otworu w płycie centrującej	16 mm
wysokość	75 mm
Ø otworu głowicy	32 mm
maksymalna szerokość sań SB	150 mm
Rodzaj produktu	Akcesoria do imaków nożowych

Akcesoria

Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ B25/140	318100 B25/140
Szybkowymienne zwrotne imaki nożowe, bez noży Typ BFG	318700 BFG
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ B32/120	318100 B32/120
Szybkowymienne imaki nożowe do przecinania, bez noży Typ B	318600 B
Szybkowymienne zwrotne imaki nożowe, bez noży Typ BIG	318800 BIG
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ B32/140	318100 B32/140
Szybkowymienne imaki do wytaczaków Typ B	318200 B
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ B25/120	318100 B25/120
Szybkowymienne imaki z otworem cylindrycznym Typ B	318300 B
Komplety obejm dociskowych pasują do głowic imaków nożow. B	318150 B