

PRYOR

Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085480 5
GTIN	5022044020160
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania **kilkoma literami i cyframi jednocześnie**.

Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.) z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

w dostawie::

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny, 1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żadaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).

Długość uchwytu stempla: 39 mm

długość korpusu: 19,05 mm

szerokość korpusu: 4,8 mm

wysokość korpusu: 8 mm

możliwe czcionki do wstawienia: 8

Opis techniczny

długość korpusu	19,05 mm
możliwe czcionki do wstawienia	8
wysokość korpusu	8 mm
wysokość pisma	5 mm
Długość uchwytu stempla	39 mm
szerokość korpusu	4,8 mm

Akcesoria

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/E mm	085481 5/E
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5LEER mm	085481 5LEER
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/U mm	085481 5/U
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/V mm	085481 5/V
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/3 mm	085481 5/3
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/2 mm	085481 5/2
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/A mm	085481 5/A
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/8 mm	085481 5/8
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/D mm	085481 5/D
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/Z mm	085481 5/Z
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/I mm	085481 5/I

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/O mm	085481 5/O
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/X mm	085481 5/X
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/4 mm	085481 5/4
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/G mm	085481 5/G
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/N mm	085481 5/N
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/B mm	085481 5/B
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/1 mm	085481 5/1
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/C mm	085481 5/C
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/+ mm	085481 5/+
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5// mm	085481 5//
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/, mm	085481 5/,
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/9 mm	085481 5/9
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/& mm	085481 5/&
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/6 mm	085481 5/6
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/Q mm	085481 5/Q
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/5 mm	085481 5/5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/0

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/0 mm

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/S mm

085481 5/S

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/K mm

085481 5/K

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/F mm

085481 5/F

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/- mm

085481 5/-

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/7 mm

085481 5/7

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/W mm

085481 5/W

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/M mm

085481 5/M

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/R mm

085481 5/R

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/L mm

085481 5/L

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/Y mm

085481 5/Y

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/P mm

085481 5/P

Uchwyty czcionek stalowych wymienianych oddzielnie, do
zestawu nr 085480 nadają się do czcionki o wysokości 4-5
mm

085482 4-5

Typy stali wymienne Zestaw cyfr 0 – 9 wysokość czcionki 5
mm

085483 5

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/T mm

085481 5/T

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/. mm

085481 5/.

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 5/H mm

085481 5/H

