

HOLEX**Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 400****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313310 400 |
| GTIN | 4019208193366 |
| Klasa artykułu | 32R |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej \varnothing mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przebrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

· **Rozm. 400 pasuje też do uchwytów w rozm. 500.**

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
długość L: 180 mm

wysokość H: 73 mm
szerokość rowka D: 18 mm
rozstaw otworów b: 60 mm
długość wpustu A: 30 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| rozstaw otworów b | 60 mm |
| długość L | 180 mm |
| do średnicy uchwytu | 400 mm |
| wysokość H | 73 mm |
| długość wpustu A | 30 mm |
| szerokość rowka D | 18 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
| Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |