



## Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313300 160    |
| GTIN             | 4019208023687 |
| Klasa artykułu   | 33R           |

### Opis

#### Wykonanie:

powierzchnie przyłożenia **szlifowane, czernione**.

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej  $\varnothing$  mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

#### Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhmm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

Szczęki z Al, **na zamówienie**.

### Opis techniczny

|                           |   |
|---------------------------|---|
| wysokość H                | 36,5 mm                                       |
| szerokość B               | 20,3 mm                                       |
| długość L                 | 85 mm   |
| szerokość rowka D         | 8 mm  |
| do średnicy uchwyty       | 160 mm  |
| rozstaw otworów b         | 32 mm   |
| długość wpustu A          | 18 mm   |
| Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty<br>tokarskie i szczęki Schunk |
| Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty<br>tokarskie i szczęki Röhmm  |
| Rodzaj produktu           | Szczęki uchwyty klinowego                     |