

FAHRION®
PRÄZISION

Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP, Typ CP dla ER: 25DI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Klasa artykułu	34F

Opis

Wykonanie:

Mini = wszystkie wielkości z oznaczeniem „M” bardzo smukłe.

Minismukłe = wielkości z oznaczeniem „MS” szczególnie smukłe.

Stożkowe = wszystkie wielkości z oznaczeniem „C”.

Standard = wszystkie inne wielkości. Z gwintem trapezowym do bardzo dużych sił mocowania. Bardzo długie, podwójne prowadzenie nakrętek mocujących ER. Powlekane nakrętki mocujące ER mają mniejsze **tarcie**.

nakrętki mocujące ER CP do podkładek uszczelniających HP.

Pasuje do :

Tulejki zaciskowe ER Centro P FAHRION.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309666 - 309668,

klucze do mocowania nr 309754 - 309756,

tulejki zaciskowe HP nr 309349 - 309359.

wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP

nie pasują do innych systemów.

Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

zakres mocowania: 2 - 16 mm

Długość całkowita L: 28,9 mm

Ø zewn. D: 40 mm
maks. moment dokręcania: 90 Nm

Opis techniczny

zakres mocowania	2 - 16 mm
Długość całkowita L	28,9 mm
maks. moment dokręcania	90 Nm
Ø zewn. D	40 mm
Seria	Centro P
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 15 mm	309667 15
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 8 mm	309667 8
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 12 mm	309667 12
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 10 mm	309667 10
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 2 mm	309667 2
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 4 mm	309667 4
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 14 mm	309667 14
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 13 mm	309667 13
Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana co 1 mm) 9 mm	309667 9
	309667 11

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana
co 1 mm) 11 mm

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana
co 1 mm) 3 mm

309667 3

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana
co 1 mm) 5 mm

309667 5

Klucze rolkowe CP Typ 25

309754 25

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana
co 1 mm) 7 mm

309667 7

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana
co 1 mm) 16 mm

309667 16

Klucze rolkowe CP do kluczy dynamometrycznych Typ 25

309756 25

Podkładki uszczelniające CP Ø mocowania (stopniowana
co 1 mm) 6 mm

309667 6