



Suwmiarki cyfrowe TESA TWIN-CAL, zakres pomiarowy: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412766 300
GTIN	7630041106169
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Możliwość ciągłej pracy ponad 12000 godzin, przełączanie na tryb Standby po 10min i automatyczne wyłączenie po 2h. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych. z rolką napędową.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

w dostawie::

1 bateria nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.

złącze: złącze TLC TESA Link

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 65 mm

Opis techniczny

wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
układ Stand-by	tak
norma	norma zakładowa
automatyczne wyłączenie	tak
przełączalny odczyt	mm / cale
rolka napędowa	tak
czas pracy	12000 h
Kalibracja	A1
długość szczęk	65 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
złącze	złącze TLC TESA Link
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
	011050 300

Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks.
zakres pomiarowy 300 mm

Akcesoria

Odbiornik radiowy TWIN Station typ STATION	498917 STATION
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ USB	498918 USB
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412468 MS300
Oprogramowanie Stat-Express	498926
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ D	498918 D
Nadajnik radiowy TLC-TWIN typ SENDER	498916 SENDER
Oprogramowanie Data-Direct	498925
Nadajnik typ S121	498966 S121
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300