

## Oprawki zaciskowe ER - zestawy, HSK-A 63, do tulejek zaciskowych ER: 32 ER



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	305450 32
GTIN	4045197307934
Klasa artykułu	37D

### Opis

#### Zalety:

Dłuższa trwałość dzięki systemowej dokładności ruchu obrotowego  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **optymalne bezpieczeństwo procesu dzięki dużej sile mocowania**
- **wyższa jakość (jakość powierzchni, mniejsze tolerancje wykonania)**
- **niższe koszty produkcji**

#### w dostawie::

Oprawka do tulejek zaciskowych ER(**z nakrętką**) nr 305390, walizka z tworzywa sztucznego. klucze mocujące ER nr 309680, wielk. 32, klucze mocujące ER nr 308981 **ER 32** (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.

### Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	32
uchwyt	HSK-A 63

### Akcesoria

Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 8 mm	309432 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	309000 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 12 mm	309000 12
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	309000 8
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 11 mm	309432 11
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 18 mm	309000 18
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	309000 7
Zestaw tulejek zaciskowych ER 18-elem., 3-20 mm	309280
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	309000 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 20 mm	309000 20
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 19 mm	309000 19
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	309000 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	309000 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 17 mm	309000 17
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 9 mm	309432 9
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	309432 4,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 16 mm	309000 16
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 11 mm	309000 11
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	309000 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 15 mm	309000 15
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 12 mm	309432 12
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 10 mm	309432 10
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 6 mm	309432 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 13 mm	309000 13
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	309000 3

Tulejki zaciskowe ER nomin.  $\varnothing$  mocowania d 14 mm

309000 14

Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową  
nomin.  $\varnothing$  mocowania d 7 mm

309432 7