

**Płyta bazowa ZeroClamp (zależna od typu maszyny / stołu), typ: 10089****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360014 10089
GTIN	4045197377067
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

Otwór centralny ? 25 H7 do mocowania zestawu centrującego.

**Materiał:**

**Płyta podstawy** z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej. Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń mocujący nr 360025, bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808/12805.

**wskazówka:**

Rysunek może się różnić w zależności od typu maszyny.

pasują do maszyn typu: DMG DMU 50

Ø gniazda mocującego: 120 mm

liczba gniazd mocujących: 6

Ø A: 630 mm

szerokość B: 500 mm

wysokość H: 44 mm

**Opis techniczny**

liczba gniazd mocujących	6
szerokość B	500 mm
Ø gniazda mocującego	120 mm

typ	10089
pasują do maszyn typu	DMG DMU 50
Ø A	630 mm
wymiar S	200 mm
wysokość H	44 mm
Wymiar krzyżowy	nie
Seria	ZeroClamp

## Akcesoria

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 30M24/190	360025 30M24/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp - osłony płyty bazowej typ 11648	360021 11648
	360025 18M16/138

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym  
typ 18M16/138

ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12808

360017 12808

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym  
typ 25M10

360025 25M10

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym  
typ 18M16/190

360025 18M16/190

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym  
typ 16M8

360025 16M8

ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12805

360017 12805

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym  
typ 18M16

360025 18M16

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym  
typ 25M16/138

360025 25M16/138