

BENNING**Przyrząd do pomiaru oporności izolacji, Typ: IT101****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Przyrząd do pomiaru oporności izolacji i pomiarów niskoomowych **w instalacjach elektr., urządzeniach, przewodach, silnikach i prądnicach.**

Funkcja:

Prąd upływowy, wskaźnik polaryzacji (PI), stopień absorpcji (DAR), funkcja automatycznego rozładowania, kompensacja zerowa przewodów pomiarowych.

Zastosowanie:

Pomiary: między innymi niskoomowe, oporność izolacji (napięcie kontrolne: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) i obliczanie wynikowego prądu upływowego, oporności z zastosowaniem prądu kontrolnego 200 mA do kontroli przewodów ochronnych, wskaźnika polaryzacji, dielektrycznego współczynnika pochłaniania, napięcia, rezystancji.

Cechy szczególne: możliwość wyboru wartości granicznych do pomiarów ISO, zielona dioda LED do sygnalizacji prawidłowego wyniku kontroli, czerwona dioda LED dla napięcia kontrolnego / obcego, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej do zainicjowania procesu pomiarowego, wewnętrzna pamięć 100 wyników pomiarów każdej funkcji pomiarowej, automatyczne rozładowywanie ładunków elektrycznych, kompensacja zerowa przewodów pomiarowych, funkcja Lock.

w dostawie::

W komplecie torba, przewody pomiarowe, krokodylki, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej, ochronna ramka gumowa, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.

Opis techniczny

masa	630 g
zasilanie bat.	4× 081561 LR6
oznaczenie producenta	IT 101
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
Liczba dołączonych baterii	4
kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
zakres wskaźnika	4000
oporność izolacji	50 kΩ – 20 GΩ
Opornik niskoomowy	0,01 - 40 Ω
oporność	0,01 Ω – 40 kΩ
metoda pomiarowa	TRUE RMS (AC/DC)
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	I11
Rodzaj produktu	omomierz

Usługi

Kalibracja przyrządu do pomiaru oporności izolacji Typ S	027150 S
--	----------

Akcesoria

Przewody pomiarowe Ø końcówek pomiarowych 4 mm	473308 4
Przewody pomiarowe Ø końcówek pomiarowych 2 mm	473308 2
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
Zestaw przewodów pomiarowych TA3 8-el. Typ 8	473332 8
Torba transportowa Duspol Typ B	473336 B