



Zestawy średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 10-20 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428550 10-20 |
| GTIN | 5051102212131 |
| Klasa artykułu | 46B |

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną stalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

liczba śrub mikrometrycznych: 3

liczba pierścieni nastawczych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 12,5 / 20 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|------------------|
| liczba pierścieni nastawczych | 2 |
| zakres pomiarowy | 10 - 20 mm |
| Ø pierścieni nastawczych | 12,5 / 20 mm |
| liczba śrub mikrometrycznych | 3 |
| norma | DIN 863 |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztynny pojemnik |
| Kalibracja | S6 |

Usługi

| | |
|--|--------------|
| Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 10-20 mm | 011240 10-20 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |

Akcesoria

| | |
|---|----------------|
| Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 12,5-16 mm | 428500 12,5-16 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm | 484030 11 |
| Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 16-20 mm | 428500 16-20 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm | 484030 14 |
| Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 10-12,5 mm | 428500 10-12,5 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 2/76 | 428510 2/76 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm | 484030 18 |
| Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 10-12,5 mm | 428605 10-12,5 |

| | |
|--|----------------|
| Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 12,5-16 mm | 428605 12,5-16 |
| Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 16-20 mm | 428605 16-20 |