



Średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 175-200 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 428500 175-200 |
| GTIN | 2050001048486 |
| Klasa artykułu | 46B |

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Mikrometry o bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,007 mm

wymiar a: 0,2 mm

standardowa głębokość pomiaru: 115 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|------------------|
| zakres pomiarowy | 175 - 200 mm |
| wymiar a | 0,2 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 115 mm |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 265 mm |
| granica błędu | 0,007 mm |
| odczyt | 0,005 mm |
| norma | DIN 863 |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Kalibracja | B6 |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 200 mm | 012900 200 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm | 012910 200 |

Akcesoria

| | |
|--|----------------|
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 190 mm | 484030 190 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 5/150 | 428510 5/150 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 175 mm | 484030 175 |
| Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 175-200 mm | 428605 175-200 |