



## Suwmiarki cyfrowe uniwersalne, zakres pomiarowy: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	417700 250
GTIN	2050001670816
Klasa artykułu	46P

### Opis

#### Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi.

#### w dostawie::

Suwmiarka, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032. Wymienna końcówka pomiarowa z kulką o  $\varnothing$  2,5 mm.

#### Wyp. dodatkowe:

W wielk. 400-650 - można stosować wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900-4910 z gwintem M2,5. Przewód do transmisji danych nr 498948.

#### wskazówka:

Inne części pomiarowe na zapytanie.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

zakres pomiarów zewnętrznych: 0 - 210 mm

zakres pomiarów wewnętrznych: 24 - 250 mm

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 64 mm

$\varnothing$  końcówek pomiarowych kulistych: 2,5 mm

## Opis techniczny

zakres pomiarów zewnętrznych	0 - 210 mm
zakres pomiarowy	0 - 250 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	24 - 250 mm
Ø końcówek pomiarowych kulistych	2,5 mm
stopień ochrony IP	IP 67
długość szczęk	64 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Wyposażenie suwmiarek typ TAST	417701 TAST
Wyposażenie suwmiarek typ BUCHSE	417701 BUCHSE