



Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika, wysięg: 260 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

440800 260

GTIN

4260180710021

Klasa artykułu

46Q

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętkła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętkło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekami oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. **Ramiona przegubowa** do mocowania czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°. **Gniazdo do mocowania** czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o $\varnothing 8$ mm lub z pryzmą mocującą.

podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.

w dostawie::

podstawa magnetyczna nr 440868, wielk. 1.

wskazówka:

Hydrauliczne pomiarowe statywy magnetyczne mogą przy **otwartym zacisku** wytrzymywać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury.

W **stanie zaciśniętym** możliwe są różnice temperatury maks. 15°C bez utraty oleju.

wysięg: 260 mm

gwint przyłączeniowy: M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku
siła przyczepności: 800 N
długość stopy magnetycznej: 60 mm
szerokość stopy magnetycznej: 50 mm

Opis techniczny

wysięg	260 mm
długość stopy magnetycznej	60 mm
szerokość stopy magnetycznej	50 mm
siła przyczepności	800 N
gwint przyłączeniowy	M8
wysokość stopy magnetycznej	55 mm
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku

Akcesoria

Zestaw pierścieni uszczelniających Typ 1	440855 1
Śruba regulacyjna M4×0,35 do uchwytów czujników zegarowych	440859
Wkręt zaciskowy M3 do uchwytów czujników zegarowych	440858
Tłok zapasowy typ 4	440830 4
Podstawy statywów typ 1	440868 1
Pokrętła gwiazdziste typ 4	440850 4
Uchwyt czujnika zegarowego	440860