



Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika, wysięg: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	440800 300
GTIN	4260180710038
Klasa artykułu	46Q

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętkła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętkło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekami oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. **Ramiona przegubowa** na mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°. **Gniazdo do mocowania** czujnika zegarowych z trzpieniem mocującym o $\varnothing 8$ mm lub z pryzmą mocującą.

podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.

w dostawie::

podstawa magnetyczna nr 440868, wielk. 1.

wskazówka:

Hydrauliczne pomiarowe statywy magnetyczne mogą przy **otwartym zacisku** wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury.

W **stanie zaciśniętym** możliwe są różnice temperatury maks. 15°C bez utraty oleju.

wysięg: 300 mm

gwint przyłączeniowy: M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: w środku
siła przyczepności: 800 N
długość stopy magnetycznej: 60 mm
szerokość stopy magnetycznej: 50 mm

Opis techniczny

siła przyczepności	800 N
szerokość stopy magnetycznej	50 mm
wysięg	300 mm
gwint przyłączeniowy	M8
długość stopy magnetycznej	60 mm
wysokość stopy magnetycznej	55 mm
usytuowanie gwintu przyłączeniowego	w środku

Akcesoria

Uchwyt czujnika zegarowego	440860
Śruba regulacyjna M4×0,35 do uchwytów czujników zegarowych	440859
Podstawy statywów typ 1	440868 1
Zestaw pierścieni uszczelniających Typ 1	440855 1
Pokrętła gwiazdziste typ 4	440850 4
Tłok zapasowy typ 4	440830 4
Wkręt zaciskowy M3 do uchwytów czujników zegarowych	440858