




Płyta bazowa ZeroClamp (zależna od typu maszyny / stołu), typ: 10477



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360014 10477
GTIN	4045197377074
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Otwór centralny \varnothing 25 H7 do mocowania zestawu centrującego.

Materiał:

Płyta podstawy z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej. Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025, bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808/12805.

wskazówka:

Rysunek może się różnić w zależności od typu maszyny.

pasują do maszyn typu: Mazak Variax 630

\varnothing gniazda mocującego: 120 mm

liczba gniazd mocujących: 6

\varnothing A: 630 mm

szerokość B: 500 mm

wysokość H: 44 mm

Opis techniczny

\varnothing A	630 mm
pasują do maszyn typu	Mazak Variax 630
wymiar S	200 mm

szerokość B	500 mm
wysokość H	44 mm
Ø gniazda mocującego	120 mm
liczba gniazd mocujących	6
typ	10477
Wymiar krzyżowy	nie
Seria	ZeroClamp

Akcesoria

ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12805	360017 12805
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16/190	360025 18M16/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 14M12/90	360025 14M12/90
	360025 25M16/138

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym
typ 25M16/138

ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12808

360017 12808

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym
typ 12M10/90

360025 12M10/90

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym
typ 30M24/190

360025 30M24/190

ZeroClamp - osłony płyty bazowej typ 11648

360021 11648

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym
typ 18M12

360025 18M12

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym
typ 16M10

360025 16M10

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym
typ 25M10

360025 25M10