

**Garant****Zestaw miniaturowych pilników obrotowych, 10-elem., Z7 – średnie, uzębienie naprzemienskośne, HM****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546940
GTIN	4045197156938
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.

Zestawy wybranych miniaturowych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. Ø chwytu 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

**w dostawie::**

Po 1 szt. nr 546900, wielk. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

**Opis techniczny**

oznaczenie uzębienia	Z7
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Seria	Uzębienie Z7
Materiał ostrza	HM
Ø chwytu	3 mm
liczba frezów rotacyjnych	10
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

## Akcesoria

Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ G0313	546900 G0313
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ C0313	546900 C0313
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ F0313	546900 F0313
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ D0605	546900 D0605
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ AS0313	546900 AS0313
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ C0613	546900 C0613
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ AS0613	546900 AS0613
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ M0613	546900 M0613
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ D0302	546900 D0302
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym Typ G0613	546900 G0613